



RESTAURATION

Reconditionnement de décrasse-meule

Une meule usée ou encrassée perd de sa capacité de meulage. Les décrasse-meules Sievert permettent de remettre les meules à neuf et d'épargner ainsi des frais substantiels. Le manche robuste offre une bonne prise en main. Les rouleaux se composent de dents en forme de U fabriquées en acier trempé suédois. Grâce à une méthode spéciale de trempage, les dents confèrent à votre meule la structure idéale. Le carter assure la protection du visage et des mains contre les projections de la meule. Le choix du décrasse-meule dépend de la taille, de la largeur et de la vitesse de votre meule. Voir tableau ci-dessous.



Décrasse-meule article n°	361208	361108	361008
Meule Ø max (mm)	500	500	200
Largeur max (mm)	102	63	38
Vitesse max (m/s)	50	50	30



Rouleau pour décrasse meule n°	701012	701002	700992
Convient pour article n°	361208	361108	361008
Ø (mm)	56	55	36
Largeur (mm)	65	39	21